



FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Tablier tunique LIGHTOVER avec manche**

Codes Bobet :

26417 : 55x110, 1 manche gauche

26419 : 55x110, 2 manches

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES



- Cotte de mailles en acier inoxydable alimentaire

- Buste :

Diamètre du fil : 0,7 mm

Diamètre intérieur des anneaux : 5,6 mm


Diamètre extérieur des anneaux : 7 mm

- Manches :

Diamètre du fil : 0,5 mm


Diamètre intérieur des anneaux : 3 mm

Diamètre extérieur des anneaux : 4 mm



* Code 26417 - dimensions L. 55 x 110 cm - son poids : 2.770 kg : Adapté pour personnes mesurant moins de 2 mètres 20 et ayant un tour de poitrine inférieur à 120 cm

* Code 26419 - dimensions L. 55 x 110 cm - son poids : 3.330 kg : Adapté pour personnes mesurant moins de 2 mètres 20 et ayant un tour de poitrine inférieur à 120 cm



- Points de fixation des sangles sur la tunique par platines en acier inoxydable

- Équipée d'une sangle de dos et d'une sangle de taille 100 % polyuréthane (contact alimentaire selon le règlement UE 10/2011) et bouclerie en polyacetal

- Serrage poignet par ressorts inox protégés dans un ourlet

- Possibilité d'ajouter un sur-tablier pour un maximum d'hygiène et une facilité de nettoyage

- Platine inox vierge au dos (gravure personnalisée sur demande)

- Équipée de pressions permettant de fixer un gant en cotte de mailles avec manchette épaule (de marque MANULATEX®)

PERFORMANCES :

La tunique LIGHTOVER 100% inox alimentaire est utilisée dans les industries de la viande, les établissements de restauration, la grande distribution, l'industrie du textile et bien d'autres domaines. Elle assure une protection contre les coupures, les coups de couteaux à main ou outils coupants à main

CONSEILS DE STOCKAGE / UTILISATION :

Séchage forcé par ventilation d'air chaud ou naturel mais dans un endroit sec et bien aéré/ventilé

Stockage dans un endroit frais et sec

LAVAGE :

- Le nettoyage de l'EPI peut être réalisé à l'aide d'un pistolet de nettoyage adapté, par trempage, par un brossage énergique ou en machine à laver

Dans tous les cas, l'eau additionnée de produit doit être à une température maximale de 63°C. Attention, la fiche technique du produit utilisé fait foi à une température d'eau maximum qui peut être plus faible. Une attention toute particulière sur le dosage et la température doit être observée dans le cas de produits alcalin Chlorés ou acides. Utiliser seulement des produits autorisés par les services vétérinaires. L'utilisation de chlore à forte dose et à haute température est déconseillée.

- La désinfection à haute température peut se faire à l'eau claire d'un minimum de 82°C jusqu'à une température maximale de 90°C, en machine, par trempage ou aspersion

NORMES :

Conforme au Règlement RÈGLEMENT (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (catégorie III)

Conforme aux normes européennes :

- Norme EN ISO 13688 (2013) : Vêtements de protection - Exigences générales

- Vêtement de protection : EN ISO 13998:2003 - niveau 2

Buste : EN ISO13998 (2003) niveau 2 de performance (adapté pour les opérations de désossage)

Manche(s) : EN ISO13998 (2003) niveau 1 de performance




0333

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Tablier tunique LIGHTOVER avec manche

Codes BOBET : 26419, 26417

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



FABRICATION

- Fournisseur français
- Fabrication française

FIN DE VIE



- Inox 100% recyclable